



## Llave acodada para Torx® con función de parada, Perfil Torx®: TX25



### Datos de pedido

Número de pedido	624940 TX25
GTIN	4013288104885
Clase de artículo	63F

### Descripción

#### Ejecución:

El perfil cónico Torx®-HF mantiene todos los tornillos Torx® perfectamente apretados. Mango acodado; completamente templado (tenaz).

#### Ventaja:

Ideal para el posicionamiento y el apriete de tornillos Torx® en posiciones de difícil acceso.

#### Material:

Acero al cromovanadio, fosfatado de manganeso.  
Longitud de los lados: 104 × 21 mm

### Descripción técnica

Perfil Torx®	TX25
Longitud de los lados	104 × 21 mm
Quality Dress	967 L TORX® HF
Perfil de salida	Destornillador para tornillos TORX®
Material	Acero al cromo-vanadio
Versión de mango	acodadas
Superficie	manganeso-fosfatado
Cabeza esférica en el brazo largo	no
Tipo de producto	Destornilladores

