

**LESSMANN**  
THE GERMAN BRUSH COMPANY**Cepillo de copa Alambre de acero 0,35 mm, Ø del cepillo D1: 80mm****Datos de pedido**

Número de pedido	573000 80
GTIN	4017359032404
Clase de artículo	57L

**Descripción****Ejecución:**

Alambre ondulado montado a presión en cuerpo de acero. Para utilizar en lijadoras angulares y máquinas estacionarias.

Con **rosca interior M14**. Con **rosca interior M14**.

**Aplicación:**

Indicado para el mecanizado de superficies, para desbarbar, desoxidar, pulir, eliminar pintura, imprimaciones, barnices, cascarilla, etc.

**Descripción técnica**

Velocidad de giro máxima	8500 min <sup>-1</sup>
Ø del cepillo D <sub>1</sub>	85 mm
Grosor de las cerdas	0,35 mm
Longitud de guarnición H <sub>1</sub>	25 mm
Rosca M	M14
Material dotación	Alambre de acero
Tipo de producto	Cepillo de copa

