



Llave acodada para Torx® fosfatadas, Perfil Torx®: TX30



Datos de pedido

| | |
|-------------------|---------------|
| Número de pedido | 624855 TX30 |
| GTIN | 4045197563002 |
| Clase de artículo | 62C |

Descripción

Ejecución:

Mango acodado; completamente templado (tenaz).

Material:

Acero al cromovanadio, fosfatado.

Longitud de los lados: 70 × 24 mm

Descripción técnica

| | |
|-----------------------------------|-------------------------------------|
| Perfil Torx® | TX30 |
| Longitud de los lados | 70 × 24 mm |
| Perfil de salida | Destornillador para tornillos TORX® |
| Material | Acero al cromo-vanadio |
| Versión de mango | acodadas |
| Superficie | fosfatadas |
| Cabeza esférica en el brazo largo | no |
| Tipo de producto | Destornilladores |