



Destornillador acodado para Torx®, largo con cabeza esférica, Perfil Torx®: TX10



Datos de pedido

Número de pedido	624925 TX10
GTIN	4010995323875
Clase de artículo	63K

Descripción

Ejecución:

Mango acodado; completamente templado (tenaz). Brazo largo con cabeza esférica, que se puede posicionar con una inclinación de hasta 25°. Con perfil Torx® alargado detrás de la cabeza esférica.

Material:

Acero al cromovanadio, fosfatado de manganeso.
Longitud de los lados: 121 × 23 mm

Descripción técnica

Perfil Torx®	TX10
Longitud de los lados	121 × 23 mm
Perfil de salida	Destornillador para tornillos TORX®
Material	Acero al cromo-vanadio
Versión de mango	acodadas
Superficie	manganeso-fosfatado
Cabeza esférica en el brazo largo	sí
Tipo de producto	Destornilladores

