

LESSMANN®
THE GERMAN BRUSH COMPANY**Cepillo circular con mango Alambre INOX 0,20 mm, Ø del cepillo D1× ancho de corte L1: 50X10mm****Datos de pedido**

Número de pedido	574250 50X10
GTIN	4017359043875
Clase de artículo	57L

Descripción**Ejecución:**

Calidades de alambre especial ondulado, Ø mango 6 mm.

Aplicación:

En rectificadoras manuales, ejes flexibles o taladradoras manuales para el mecanizado de superficies. Las altas velocidades de giro multiplican el rendimiento de cepillado. Para desoxidado, decapado, limpieza.

Descripción técnica

Longitud de guarnición H ₁	12 mm
Grosor de las cerdas	0,2 mm
Ø del cepillo D ₁	50 mm
Velocidad de giro máxima	15000 min ⁻¹
Anchura de los filamentos L ₁	10 mm
Ø de mango D _s	6 mm

Material dotación	Alambre INOX
Trenzado	ondulado
Tipo de producto	Cepillo circular