

**HOLEX****Alicate de corte lateral, pulido, con cubiertas en los mangos, Longitud total: 140mm**

## Datos de pedido

Número de pedido	725245 140
GTIN	4045197887450
Clase de artículo	72B

## Descripción

**Ejecución:**

Forma delgada con cortes templados por inducción (aprox. 62 HRC).

Mordazas brillantes, brazos con envolturas de varios componentes.

**Norma:**

**DIN ISO 5749**

**Material:**

Acero al cromo vanadio, forjado en estampa y templado en aceite.

## Descripción técnica

Rendimiento de corte alambre duro hasta Ø	1,8 mm
Longitud total	140 mm
Rendimiento de corte de alambre blando de hasta Ø	2,8 mm
Mango	Funda de varios componentes
Procedimiento de fabricación	forjado en estampa, templado en aceite
Material	Acero al cromo vanadio
Superficie	pulido
Tipo de producto	Alicate cortante

