



Broca de percusión de metal duro "7X" SDS-plus, Ø × longitud total: 12X215mm



Datos de pedido

Número de pedido	789057 12X215
GTIN	3165140844604
Clase de artículo	76K

Descripción

Ejecución:

Cabezal de metal duro integral de 4 filos. Filos conformados para un elevado rendimiento de taladrado, larga vida útil y desgaste reducido. No se engancha en hormigón armado.

Aplicación:

Para taladrar hormigón, piedra natural y mampostería con la máxima comodidad. Suavidad de marcha muy elevada, perfecta para taladros circulares. Diseño de **2+2 espirales** para la evacuación rápida del polvo de taladrado, vibraciones reducidas y una alta estabilidad. Menos fatiga y una carga de máquina reducida.

Mango: SDS Plus

Longitud de espiral: 150 mm

Descripción técnica

Número de filos Z	4
Longitud de espiral	150 mm
Longitud total	215 mm
Ø	12 mm
Material de corte	MD
Uso con impacto / sin impacto	Taladrado de percusión
Mango	SDS Plus
Tipo de producto	Broca de cincel

