



## Broca de percusión de metal duro "7X" SDS-plus, Ø × longitud total: 10X165mm



### Datos de pedido

Número de pedido	789057 10X165
GTIN	3165140844505
Clase de artículo	76K

### Descripción

#### Ejecución:

Cabezal de metal duro integral de 4 filos. Filos conformados para un elevado rendimiento de taladrado, larga vida útil y desgaste reducido. No se engancha en hormigón armado.

#### Aplicación:

Para taladrar hormigón, piedra natural y mampostería con la máxima comodidad. Suavidad de marcha muy elevada, perfecta para taladros circulares. Diseño de **2+2 espirales** para la evacuación rápida del polvo de taladrado, vibraciones reducidas y una alta estabilidad. Menos fatiga y una carga de máquina reducida.

Mango: SDS Plus

Longitud de espiral: 100 mm

### Descripción técnica

Longitud de espiral	100 mm
Longitud total	165 mm
Número de filos Z	4
Ø	10 mm
Material de corte	MD
Uso con impacto / sin impacto	Taladrado de percusión
Mango	SDS Plus
Tipo de producto	Broca de cincel

