



Llave acodada para Torx® con función de parada, Perfil Torx®: TX10



Datos de pedido

Número de pedido	624940 TX10
GTIN	4013288104854
Clase de artículo	63F

Descripción

Ejecución:

El perfil cónico Torx®-HF mantiene todos los tornillos Torx® perfectamente apretados. Mango acodado; completamente templado (tenaz).

Ventaja:

Ideal para el posicionamiento y el apriete de tornillos Torx® en posiciones de difícil acceso.

Material:

Acero al cromovanadio, fosfatado de manganeso.
Longitud de los lados: 86 × 17 mm

Descripción técnica

Longitud de los lados	86 × 17 mm
Perfil Torx®	TX10
Quality Dress	967 L TORX® HF
Perfil de salida	Destornillador para tornillos TORX®
Material	Acero al cromo-vanadio
Versión de mango	acodadas
Superficie	manganeso-fosfatado
Cabeza esférica en el brazo largo	no
Tipo de producto	Destornilladores

