

**Alicate de corte lateral Aislado VDE, Longitud total: 160mm****Datos de pedido**

Número de pedido	725351 160
GTIN	4045197888075
Clase de artículo	72B

**Descripción****Ejecución:**

Forma delgada con filos templados por inducción (aprox. 62 HRC).

Mordazas brillantes, brazos con envolturas de varios componentes.

**Aislados conforme a DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201** para trabajos bajo tensión hasta 1000 V.

**Norma:**

**DIN ISO 5749**

**Material:**

Acero de herramientas especial, forjado en estampa y templado en aceite.

**Descripción técnica**

Longitud total	160 mm
Rendimiento de corte de alambre blando de hasta Ø	4 mm
Rendimiento de corte alambre duro hasta Ø	2 mm
Norma	DIN ISO 5749
Norma	DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Mango	Funda de varios componentes
Procedimiento de fabricación	Filos templados por inducción (aprox. 62 HRC)
Material	Acero especial para herramientas

Superficie	pulido
Corte lateral de fuerza de alto rendimiento	no
con muelle de abertura conmutable	no
Tipo de producto	Alicate cortante