

Garant**Llaves acodadas para Torx®, con función de bloqueo MagicSpring®, Perfil Torx®: TX30****Datos de pedido**

Número de pedido	625020 TX30
GTIN	4045197609250
Clase de artículo	61C

Descripción**Ejecución:**

Mango acodado; completamente templado (tenaz). Brazo largo con **muelle de bloqueo**

MagicSpring®

a partir del tam. TX6 para sujetar con fiabilidad los tornillos Torx®.

Material:

Acero al cromovanadio, electrogalvanizado.

Longitud de los lados: 191 × 38 mm

Descripción técnica

Longitud de los lados	191 × 38 mm
Perfil Torx®	TX30
Perfil de salida	Destornillador para tornillos TORX®
Perfil de salida	Destornillador para tornillos TORX®
Material	Acero al cromo-vanadio
Versión de mango	acodadas
Superficie	galvanizado
Cabeza esférica en el brazo largo	no

