

Garant
Llaves acodadas para Torx®, con función de bloqueo MagicSpring®, Perfil Torx®: TX40

Datos de pedido

Número de pedido	625020 TX40
GTIN	4045197609267
Clase de artículo	61C

Descripción
Ejecución:

Mango acodado; completamente templado (tenaz). Brazo largo con **muelle de bloqueo**

MagicSpring®

a partir del tam. TX6 para sujetar con fiabilidad los tornillos Torx®.

Material:

Acero al cromovanadio, electrogalvanizado.

Longitud de los lados: 210 × 43 mm

Descripción técnica

Perfil Torx®	TX40
Longitud de los lados	210 × 43 mm
Perfil de salida	Destornillador para tornillos TORX®
Perfil de salida	Destornillador para tornillos TORX®
Material	Acero al cromo-vanadio
Versión de mango	acodadas
Superficie	galvanizado
Cabeza esférica en el brazo largo	no

