

LESSMANN
THE GERMAN BRUSH COMPANY**Cepillo circular con mango Alambre de acero 0,30 mm, Ø del cepillo D1× ancho de corte L1: 30X6mm****Datos de pedido**

Número de pedido	574000 30X6
GTIN	4017359008720
Clase de artículo	57L

Descripción**Ejecución:**

Calidades de alambre especial ondulado, Ø mango 6 mm.

Aplicación:

En rectificadoras manuales, ejes flexibles o taladradoras manuales para el mecanizado de superficies. Las altas velocidades de giro multiplican el rendimiento de cepillado. Para desoxidado, decapado, limpieza.

Descripción técnica

Grosor de las cerdas	0,3 mm
Longitud de guarnición H ₁	6 mm
Ø del cepillo D ₁	30 mm
Velocidad de giro máxima	20000 min ⁻¹
Anchura de los filamentos L ₁	6 mm
Ø de mango D _s	6 mm
Material dotación	Alambre de acero

Trenzado	ondulado
Tipo de producto	Cepillo circular