

**Llave combinada, cromado, Ancho de llave: 23mm****Datos de pedido**

| | |
|-------------------|---------------|
| Número de pedido | 613950 23 |
| GTIN | 4045197441645 |
| Clase de artículo | 62A |

Descripción**Ejecución:**

Forjada en estampa. Con anchos de llave con tolerancia estricta.
Con mango ovalado.

Norma:

DIN 3113 A / ISO 3318 / ISO 7738

Material:

Acero al cromovanadio, cromado.

Descripción técnica

| | |
|--|------------------------|
| altura máxima de boca h1 | 10 mm |
| Ancho de llave | 23 mm |
| Longitud llave L | 270 mm |
| Medidas anchos de llave | métrico |
| Altura máxima del anillo h _{2 máx.} | 15 mm |
| Norma | DIN 3113 A |
| Norma | ISO 3318 |
| Norma | ISO 7738 |
| Posición anillo | 15 grados |
| Procedimiento de fabricación | forjado en estampa |
| Material | Acero al cromo-vanadio |

| | |
|---------------------------------|----------|
| Superficie | cromadas |
| Atributo del nombre de producto | cromado |
| Tipo de producto | Llave |