

LESSMANN®
THE GERMAN BRUSH COMPANY**Cepillo circular con mango Alambre de acero 0,20 mm, Ø del cepillo D1× ancho de corte L1: 60X15mm****Datos de pedido**

Número de pedido	574100 60X15
GTIN	4017359023662
Clase de artículo	57L

Descripción**Ejecución:**

Calidades de alambre especial ondulado, Ø mango 6 mm.

Aplicación:

En rectificadoras manuales, ejes flexibles o taladradoras manuales para el mecanizado de superficies. Las altas velocidades de giro multiplican el rendimiento de cepillado. Para desoxidado, decapado, limpieza.

Descripción técnica

Longitud de guarnición H ₁	17 mm
Grosor de las cerdas	0,2 mm
Ø del cepillo D ₁	60 mm
Velocidad de giro máxima	15000 min ⁻¹
Anchura de los filamentos L ₁	15 mm
Ø de mango D _s	6 mm

Material dotación	Alambre de acero
Trenzado	ondulado
Tipo de producto	Cepillo circular