

Garant
Llave combinada, versión larga, Ancho de llave: 8 mm

Datos de pedido

Número de pedido	614700 8
GTIN	4045197159946
Clase de artículo	61A

Descripción
Ejecución:

Forjada en estampa. Con anchos de llave con tolerancia estricta.

Con mango perfilado manejable. De duración especialmente larga y extremadamente resistente.

Lado de anillo acodado profundamente.

Norma:

DIN 3113 B / ISO 3318 / ISO 7738

Material:

Acero Alloy al cromo, cromado (resistente al desprendimiento); superficie con acabado redondeado.

Nota:

AS-Drive, el perfil especial. Un perfil con encaje exacto, desarrollado para aeronáutica y astronáutica. Las herramientas con este equipamiento de perfil se reconocen por la marca **AS-Drive**.

Drive. Ventajas:

- **Sujeta los tornillos en los cantos. – Se protegen los tornillos. – Vida útil del tornillo más larga.**
- **Mayor superficie de contacto entre el tornillo y la herramienta. – Sujeción segura y mayor transmisión de fuerza.**

Longitud llave L: 145 mm

altura máxima de boca h₁: 5 mm

Altura máxima del anillo h_{2 máx.}: 7 mm

Descripción técnica

altura máxima de boca h ₁	5 mm
Longitud llave L	145 mm
Ancho de llave	8 mm

Medidas anchos de llave	métrico
Altura máxima del anillo $h_{2\text{máx.}}$	7 mm
Posición anillo	15 grados
Procedimiento de fabricación	forjado en estampa
Material	Acero Alloy al cromo
Superficie	cromado sobre níquel
Tipo de producto	Llave