

Garant
Llave combinada, versión larga, Ancho de llave: 11 mm

Datos de pedido

| | |
|-------------------|---------------|
| Número de pedido | 614700 11 |
| GTIN | 4045197159960 |
| Clase de artículo | 61A |

Descripción
Ejecución:

Forjada en estampa. Con anchos de llave con tolerancia estricta.

Con mango perfilado manejable. De duración especialmente larga y extremadamente resistente.

Lado de anillo acodado profundamente.

Norma:

DIN 3113 B / ISO 3318 / ISO 7738

Material:

Acero Alloy al cromo, cromado (resistente al desprendimiento); superficie con acabado redondeado.

Nota:

AS-Drive, el perfil especial. Un perfil con encaje exacto, desarrollado para aeronáutica y astronáutica. Las herramientas con este equipamiento de perfil se reconocen por la marca **AS-Drive**.

Drive. Ventajas:

- **Sujeta los tornillos en los cantos. – Se protegen los tornillos. – Vida útil del tornillo más larga.**
- **Mayor superficie de contacto entre el tornillo y la herramienta. – Sujeción segura y mayor transmisión de fuerza.**

Longitud llave L: 180 mm

altura máxima de boca h₁: 6 mm

Altura máxima del anillo h_{2 máx.}: 9 mm

Descripción técnica

| | |
|--------------------------------------|--------|
| altura máxima de boca h ₁ | 6 mm |
| Longitud llave L | 180 mm |
| Ancho de llave | 11 mm |

| | |
|---|----------------------|
| Medidas anchos de llave | métrico |
| Altura máxima del anillo $h_{2\text{máx.}}$ | 9 mm |
| Posición anillo | 15 grados |
| Procedimiento de fabricación | forjado en estampa |
| Material | Acero Alloy al cromo |
| Superficie | cromado sobre níquel |
| Tipo de producto | Llave |