

**Garant****Llave combinada, versión larga, Ancho de llave: 14 mm****Datos de pedido**

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Número de pedido  | 614700 14     |
| GTIN              | 4045197159991 |
| Clase de artículo | 61A           |

**Descripción****Ejecución:**

Forjada en estampa. Con anchos de llave con tolerancia estricta.

Con mango perfilado manejable. De duración especialmente larga y extremadamente resistente.

**Lado de anillo acodado profundamente.**

**Norma:**

**DIN 3113 B / ISO 3318 / ISO 7738**

**Material:**

Acero Alloy al cromo, cromado (resistente al desprendimiento); superficie con acabado redondeado.

**Nota:**

**AS-Drive**, el perfil especial. Un perfil con encaje exacto, desarrollado para aeronáutica y astronáutica. Las herramientas con este equipamiento de perfil se reconocen por la marca **AS-Drive**.

**Drive. Ventajas:**

- **Sujeta los tornillos en los cantos. – Se protegen los tornillos. – Vida útil del tornillo más larga.**
- **Mayor superficie de contacto entre el tornillo y la herramienta. – Sujeción segura y mayor transmisión de fuerza.**

Longitud llave L: 210 mm

altura máxima de boca h1: 6,5 mm

Altura máxima del anillo h<sub>2máx.</sub>: 10 mm

**Descripción técnica**

|                          |        |
|--------------------------|--------|
| Ancho de llave           | 14 mm  |
| altura máxima de boca h1 | 6,5 mm |
| Longitud llave L         | 210 mm |

|   |                      |
|---|----------------------|
| Medidas anchos de llave                     | métrico              |
| Altura máxima del anillo $h_{2\text{máx.}}$ | 10 mm                |
| Posición anillo                             | 15 grados            |
| Procedimiento de fabricación                | forjado en estampa   |
| Material                                    | Acero Alloy al cromo |
| Superficie                                  | cromado sobre níquel |
| Tipo de producto                            | Llave                |