



GÜNZBURGER STEIGTECHNIK

## Escalera universal de aluminio, 4 partes, con travesaño, Cantidad de barros: 12



### Datos de pedido

Número de pedido	966105 12
GTIN	4031405313125
Clase de artículo	98G

### Descripción

#### Ejecución:

Escalera de pared, escalera de tijera y plataforma de trabajo en un solo equipo. Para el uso como plataforma de trabajo se requieren un revestimiento y una barandilla (a consultar por separado). 6 bisagras de acero con bloqueo automático garantizan la seguridad en el uso. Distancia entre peldaños 280 mm. Estabilidad y seguridad elevada en el trabajo gracias a los 2 travesaños de trabajo nivello® y las zapatas de escalera antideslizantes nivello® en ambos lados. Los travesaños se adjuntan sueltos y se atornillan doblemente en el extremo inferior del larguero.

#### Norma:

**DIN EN 131.**

#### Nota:

Para estas escaleras se suministran travesaños adaptados según la norma.

### Descripción técnica

Cantidad de peldaños	4x3
Anchura en estado plegado	0,99 m

Longitud en estado plegado	0,35 m
Altura de trabajo escalera de tijera aprox.	4,8 m
Longitud de escalera extendida	3,65 m
Peso	14 kg
Anchura travesaño	0,93 m
Profundidad en estado plegado	0,25 m
Longitud de la escalera como escalera de tijera	1,76 m
Altura como plataforma de trabajo	0,99 m
Mobiliario de ascenso capacidad de carga	150 kg
Tipo de producto	Escalera de uso múltiple