



Disco de corte diamantado, Ø de muela: 76mm



Datos de pedido

Número de pedido	563417 76
GTIN	3165140820110
Clase de artículo	54B

Descripción

Ejecución:

Discos de corte estrechos, especialmente para lugares estrechos.
Canto de corte diamantado sinterizado, cerrado. Corte limpio.

Aplicación:

Para cortar gres fino, azulejos y mármol.

Material:

Optimizado para: Gres fino, mármol, baldosas.

Idóneo para :

Amoladora angular pequeña con batería n.º 077100 o **lijadora recta** con mandrino de sujeción n.º 563070.

Velocidad circunf. máxima: 80 m/s

Ø de perforación: 10 mm

Anchura del disco de corte: 1,9 mm

Ø de perforación: 10 mm

Descripción técnica

Anchura del disco de corte	1,9 mm
Ø de muela	76 mm

Ø de perforación	10 mm
Velocidad de giro máxima	20150 min ⁻¹
Para grosor de material	5,7 mm
Medio abrasivo	Diamante
Símbolo de medio abrasivo	D
Optimizado para material de trabajo	Piedra
Descripción de la forma	recto
Ángulo de inclinación recomendado	90 grados
Máquina de accionamiento	Lijadora recta
Máquina de accionamiento	Lijadoras angulares
Velocidad circunf. máxima	80 m/s
Tipo de producto	Disco de corte

Datos de usuario

	Uso	V _c	Código ISO
Piedra	adecuado		