

Ansell**Par de guantes HyFlex® 48-101, Talla de los guantes: 8****Datos de pedido**

Número de pedido	094269 8
GTIN	10076490491458
Clase de artículo	04P

Descripción**Ejecución:**

Serie HyFlex®. Guantes de punto fino con recubrimiento de la palma para entornos de trabajo secos. Apropriados para trabajos de precisión, elevada transpirabilidad. Para trabajos ligeros en la industria. Buena libertad para el manejo preciso de pequeños objetos. Adecuado especialmente para trabajos de montaje sencillos, inspecciones y empaquetado de pequeñas piezas.

Norma:

EN 388; EN ISO 21420

Nota:

El pedido mínimo corresponde a una unidad de embalaje (VPE) o un múltiple de ésta.

Descripción técnica

Talla de guante	8
Serie	HyFlex®
Categoría de protección	Categoría II
Tipo de guante	Guantes multiuso
Contenido	12

EN 388	4131A
Material de base	Nailon
Recubrimiento	PU
Variante de recubrimiento	Superficie de la palma de la mano
Intervalo de aplicación	Precisión
Longitud	220 mm
Color	negro
Peso	15,7 g
Tecnología de punto	13G
Aplicación	reutilizable
Material	PU
Clase de protección frente a cortes	A
Tipo de producto	Guantes multiuso