

**Garant****Calibre de alturas de precisión con lupa, Altura de trazado: 600mm****Datos de pedido**

Número de pedido	443450 600
GTIN	4045197889911
Clase de artículo	41F

**Descripción****Ejecución:**

Pie resistente con superficie de apoyo rectificadas y ranuras colectoras de suciedad. Cómoda cubierta de plástico ergonómica con superficie de Santoprene®. Lectura sin paralaje con graduación fina de alto contraste. **Lupa adicional para una lectura óptima.** Todas las piezas de lectura son antideslumbrantes con cromado mate. Incluye ajuste fino y tornillo de sujeción. Trazador plano equipado con plaquitas de metal duro para el trazado sencillo incluso en ranuras estrechas, intercambiable, posibilidad de trazado a partir de 0. Por tanto, las dimensiones del esquema pueden transmitirse directamente sin errores de cálculo. Cubierta protectora abatible y desmontable para evitar lesiones en el trabajo.

**Modelo de texto publicitario:**

Pie resistente con superficie de apoyo rectificadas y ranuras colectoras de suciedad. Cómoda cubierta de plástico ergonómica con superficie de Santoprene®. Trazador plano equipado con plaquitas de metal duro para el trazado sencillo incluso en ranuras estrechas, intercambiable, posibilidad de trazado a partir de 0. Por tanto, las dimensiones del esquema pueden transmitirse directamente sin errores de cálculo. Cubierta protectora abatible y desmontable para evitar lesiones en el trabajo. Incluye ajuste fino y tornillo de sujeción.

**Lupa adicional para una lectura óptima.** Todas las piezas de lectura son antideslumbrantes con cromado mate.

**Suministro:**

Incluye trazador n.º 444010 tam. 75.

## Descripción técnica

Límite de error	0,08 mm
Nonio	1/50 mm
Superficie de pie anchura	110 mm
Calibración	E1
Sección transversal de columna de medición	30×12 mm
Altura de trazado	600 mm
Superficie de pie longitud	165 mm
Norma	Norma de fábrica
Técnica de medición	analógico
Tipo de producto	Calibre de alturas con gramil digital

## Servicios

CalibraciónPie de rey de alturas / calibre de alturas Capacidad de medición máxima 1000 mm	024630 1000
Calibración DAkkSPie de rey de alturas / calibre de alturas Capacidad de medición máxima 1000 mm	024640 1000

## Accesorios

Trazador de recambio, refrentado de metal duro Longitud 75 mm	444010 75
--	-----------