



Destornillador acodado para Torx®, con taladro, Perfil Torx®: TX7



Datos de pedido

Número de pedido	625040 TX7
GTIN	7610733249060
Clase de artículo	63D

Descripción

Ejecución:

Mango acodado; completamente templado (tenaz).

Ventaja:

Gracias al **taladro en el perfil Torx®** también es adecuado para tornillos con pasador de seguridad.

Material:

Aleación especial PB Swiss Tools, con la mayor dureza posible y una resistencia especial. Superficie niquelada y cromada. Punta negra.

Longitud de los lados: 93×19 mm

Descripción técnica

Longitud de los lados	93×19 mm
Perfil Torx®	TX7
Perfil de salida	Destornillador para tornillos TORX® con perforación
Tipo de producto	Destornilladores