

Ansell**Par de guantes ActivArmr Hycron® 27-805, Talla de los guantes: 9****Datos de pedido**

Número de pedido	094431 9
GTIN	10076490604438
Clase de artículo	04P

Descripción**Ejecución:**

Serie ActivArmr Hycron®. **Guante resistente** de jersey de algodón con revestimiento de nitrilo para un uso exigente. Alta resistencia contra materiales afilados y abrasivos. Más robustos y flexibles que el PVC, tres veces más duraderos que los guantes de cuero más pesados. **Eficaz barrera contra el aceite y la grasa.** Adecuado especialmente para piezas de fundición gruesas, moldeado de plástico, acero en barra, chapa, cables de alto rendimiento, materiales de construcción, madera sin transformar.

Con puño de seguridad y recubrimiento completo.

Norma:

EN 388; EN ISO 21420

Antistatisch gemäß EN 1149.

Nota:

El pedido mínimo corresponde a una unidad de embalaje (VPE) o un múltiple de ésta.

Descripción técnica

Talla de guante	9
Serie	Hycron®

Tipo de guante	Guantes multiuso
Categoría de protección	Categoría II
Contenido	12
Característica de los guantes	Exento de silicona
Característica de los guantes	exento de látex
EN 388	4121B
Material de base	Algodón
Recubrimiento	Nitril
Variante de recubrimiento	Recubrimiento completo
Intervalo de aplicación	Heavy Duty
Longitud	256 mm
Color	azul
Peso	69 g
Aplicación	reutilizable
Material	Nitril
Clase de protección frente a cortes	B
Tipo de producto	Guantes multiuso