

uvex**Par de guantes uvex phynomic XG, Talla de los guantes: 8**

Datos de pedido

Número de pedido	094407 8
GTIN	4048612036631
Clase de artículo	04W

Descripción

Ejecución:

uvex phynomic XG. El revestimiento de espuma de nitrilo con tecnología uvex Xtra Grip proporciona un extraordinario agarre con aceite combinado con una alta transpirabilidad. A pesar de su robustez y su resistencia a la abrasión, los guantes destacan por su peso ligero y su alta flexibilidad.

Norma:

EN 388; EN ISO 21420

Nota:

El pedido mínimo corresponde a una unidad de embalaje (VPE) o un múltiple de ésta.

Descripción técnica

Talla de guante	8
Serie	uvex phynomic
Tipo de guante	Guantes multiuso
Categoría de protección	Categoría II
Ropa estándar	Oeko-Tex Standard 100

EN 388	4121X
Material de base	Reciclaje de poliamida, elastán, carbono
Recubrimiento	Nitril
Variante de recubrimiento	Superficie de la palma de la mano
Intervalo de aplicación	Universal
Intervalo de aplicación	Precisión
Color	negro / antracita
Peso	35 g
Aplicación	reutilizable
Tipo de producto	Guantes multiuso