

**LESSMANN**  
THE GERMAN BRUSH COMPANY**Cepillo tipo brocha Alambre INOX 0,30 mm, Tipo: 10X20****Datos de pedido**

Número de pedido	574600 10X20
GTIN	4017359006801
Clase de artículo	57L

**Descripción****Ejecución:**

Calidades de alambre especial ondulado, montado a presión en casquillo de acero, Ø mango 6 mm.

**Aplicación:**

En lijadoras rectas, ejes flexibles y taladradoras manuales. Para limpieza y desbarbado de puntos de difícil acceso.

**Descripción técnica**

Velocidad de giro máxima	20000 min <sup>-1</sup>
Longitud del sargento L <sub>2</sub>	20 mm
Longitud de guarnición H <sub>1</sub>	20 mm
Ø del sargento D <sub>2</sub>	10 mm
Ø del cepillo D <sub>1</sub>	12 mm
Longitud total L	60 mm
Tipo de producto	Cepillo tipo brocha