

**Par de guantes 03440, Talla de los guantes: 10****Datos de pedido**

Número de pedido	094424 10
GTIN	4059904105621
Clase de artículo	09H

**Descripción****Ejecución:**

Guantes de jersey de algodón robustos con revestimiento de nitrilo para aplicaciones medianas y pesadas. Notablemente más duraderos que los guantes de cuero pesados y más robustos y flexibles que los guantes de PVC. Eficaz barrera contra el aceite y la grasa. Adecuado especialmente para piezas de fundición gruesas, moldeado de plástico, acero en barra, chapa, cables de alto rendimiento, materiales de construcción, madera sin transformar. 03440. Con puño de seguridad y recubrimiento completo.

**Norma:**

EN 388; EN ISO 21420

**Nota:**

El pedido mínimo corresponde a una unidad de embalaje (VPE) o un múltiple de ésta.

**Descripción técnica**

Talla de guante	10
Categoría de protección	Categoría II
Tipo de guante	Guantes multiuso

Contenido	12
EN 388	4221X
Material de base	Algodón
Recubrimiento	Nitril
Variante de recubrimiento	Recubrimiento completo
Intervalo de aplicación	Heavy Duty
Color	azul / natural
Aplicación	reutilizable
Tipo de producto	Guantes multiuso