

Mesa elevadora para manipulación, Capacidad de carga: 3000kg



Datos de pedido

Número de pedido	919992 3000
GTIN	4050939066239
Clase de artículo	08Y

Descripción

Ejecución:

Tirante de pantógrafo estable con una plataforma de chapa de acero lisa. Para una gran diversidad de posibilidades de empleo, como elevar y bajar cargas **pesadas**, mercancías paletizadas, cajas de rejilla y para igualación de nivel al cargar material en máquinas. Trabajo ergonómico gracias a la regulación de la altura hidráulica, en continuo. Manejo seguro y sin peligro mediante botones con las funciones subir/bajar en conmutación de hombre muerto y parada de emergencia. Protección contra sobrecarga mediante válvula limitadora de presión incorporada. Seguridad óptima en el funcionamiento y mantenimiento por válvula de seguridad contra rotura de tubos y apoyos de mantenimiento.

Norma:

DIN EN 1570-1; EG-Maschinenrichtlinie 2006/42/EG und UVV-Vorschriften.

Nota:

- **Temperatura ambiente en el interior de 0 °C a 40 °C.**
- **Antes de la puesta en marcha, el montaje y las conexiones eléctricas deben ser comprobados por un especialista.**
- **Compruebe la naturaleza de su suelo en relación con el peso total de la plataforma elevadora.**

Descripción técnica

Anchura	800 mm
---------	--------

Capacidad de carga	3000 kg
Peso	320 kg
Altura de construcción C	220 mm
Altura de elevación H	800 mm
Tiempo de elevación	26 s
Longitud L	1300 mm
Tensión de red	400 V
Frecuencia de red	50 Hz
Suministro de energía	Funcionamiento con alimentación de red
Tipo de producto	Mesa elevadora de pantógrafo