

LESSMANN
THE GERMAN BRUSH COMPANY**Cepillo pincel trenzado Alambre INOX, Ø del cepillo D1× dureza del cepillo: 28X0,50mm****Datos de pedido**

Número de pedido	574900 28X0,50
GTIN	4017359045763
Clase de artículo	57L

Descripción**Ejecución:**

Alambre **trenzado**, liso, montado a presión en casquillo de acero, **Ø de mango 6 mm**, densidad uniforme de la guarnición, extremadamente resistente al desgaste.

Alambre de calidad inoxidable 1.4401 (AISI 316). Cuerpo portante con recubrimiento plástico para el mecanizado de acero fino.

Aplicación:

Para desbarbar, descorificar y para todos los trabajos de cepillado medios a pesados. El **cepillo se abre más o menos según la velocidad de giro, por lo cual también se puede introducir en zonas estrechas**, p. ej. para trabajar en el interior de carcasas.

Descripción técnica

Velocidad de giro máxima	20000 min ⁻¹
Longitud de guarnición H ₁	28 mm
Grosor de las cerdas	0,5 mm
Ø del cepillo D ₁	28 mm
Número de trenzados	12
Ø de mango D _s	6 mm
Material dotación	Alambre INOX

Trenzado	trenzado a la izquierda
Tipo de producto	Cepillo tipo brocha