

ejendals

Par de guantes Tegera® 9140, Talla de los guantes: 9



Datos de pedido

Número de pedido	094388 9
GTIN	7392626027343
Clase de artículo	04R

Descripción

Ejecución:

Tegera® 9140. Guantes de **cuero sintético fino** (0,5 mm de Microthan®), sin forro. Dorso de la mano de poliéster con superficie con ventilación para **una elevada transpirabilidad**. Modelo corto **con dedo índice reforzado** y cierre por adherencia.

Norma:

EN 388; EN 420

Nota:

El pedido mínimo corresponde a una unidad de embalaje (VPE) o un múltiple de ésta. Corte especialmente estrecho. Corresponde a una talla más pequeña.

Descripción técnica

Talla de guante	9
Tipo de guante	Guantes multiuso
Categoría de protección	Categoría II
Contenido	6
Característica de los guantes	Cierre por adherencia

EN 388	1121X
Material de base	Poliéster/ cuero artificial
Variante de recubrimiento	Sin recubrimiento
Intervalo de aplicación	Universal
Color	gris / negro / amarillo
Aplicación	reutilizable
Material	Cuero sintético
Tipo de producto	Guantes multiuso