

Garant**Par de guantes Cómodo cuero vacuno duro, Talla de los guantes: 10****Datos de pedido**

Número de pedido	094052 10
GTIN	4045197890061
Clase de artículo	01H

Descripción**Ejecución:**

Guantes de cuero para el uso en riesgos mecánicos. Con **repulgo estable** y puño de goma. Gracias al **robusto material superior**, los guantes son especialmente duraderos. Dedo índice de cuero completamente.

Forro interior completo de tejido de algodón ligero para una mayor comodidad.

Nota:

El pedido mínimo corresponde a una unidad de embalaje (VPE) o un múltiple de ésta.

Descripción técnica

Talla de guante	10
Tipo de guante	Guantes de cuero vacuno duro
Categoría de protección	Categoría II
Contenido	12
Material de base	Cuero vacuno duro
Característica de los guantes	Exento de silicona

Característica de los guantes	exento de látex
Característica de los guantes	Exento de DMF
Variante de recubrimiento	Sin recubrimiento
Peso	180 g
Material	Cuero vacuno duro
Longitud	260 mm
Espesor	1
EN 388	3233X
Aplicación	reutilizable
Intervalo de aplicación	Heavy Duty
Color	azul / blanco
Tipo de producto	Guantes de cuero vacuno desdoblado