



Par de guantes Cuero vacuno duro, Talla de los guantes: 12



Datos de pedido

Número de pedido	094055 12
GTIN	4045197890412
Clase de artículo	02H

Descripción

Ejecución:

Guantes de cuero para el uso en riesgos mecánicos. Con **repulgo estable** y puño de goma. Gracias al **robusto material superior**, los guantes son especialmente duraderos. Dedo índice de cuero completamente.

Forro interior de algodón únicamente en la zona de la palma de la mano.

Modelo de texto publicitario:

Forro interior de algodón únicamente en la zona de la palma de la mano. **Guantes de cuero vacuno duro de alta calidad** para el uso en riesgos mecánicos. Con **repulgo estable** y puño de goma. Gracias al **robusto material superior**, los guantes son especialmente duraderos. Dedo índice de cuero completamente.

Nota:

El pedido mínimo corresponde a una unidad de embalaje (VPE) o un múltiple de ésta.

Texto publicitario indicaciones:

El pedido mínimo corresponde a una unidad de embalaje (VPE) o un múltiple de ésta.

Descripción técnica

Talla de guante	12
-----------------	----

Tipo de guante	Guantes de cuero vacuno duro
Categoría de protección	Categoría II
Contenido	12
Material de base	Cuero vacuno duro
Característica de los guantes	exento de látex
Característica de los guantes	Exento de DMF
Característica de los guantes	Exento de silicona
Variante de recubrimiento	Sin recubrimiento
Peso	180 g
Material	Cuero vacuno duro
Longitud	260 mm
Espesor	1
EN 388	3133X
Aplicación	reutilizable
Intervalo de aplicación	Heavy Duty
Color	blanco
Tipo de producto	Guantes de cuero vacuno desdoblado