

HOLEX**Par de guantes de conductor, de cuero, con forro, Talla de los guantes: 9****Datos de pedido**

Número de pedido	094062 9
GTIN	4045197890535
Clase de artículo	02H

Descripción**Ejecución:**

Par de guantes de napa de cuero vacuno duro con un buen ajuste y una alta seguridad de agarre. **Sujeción óptima** gracias a la goma elástica cosida en el dorso de la mano.

Con **interior del guante completamente forrado**.

Modelo de texto publicitario:

Par de guantes de napa de cuero vacuno duro con un buen ajuste y una alta seguridad de agarre. Sujeción óptima gracias a la goma elástica cosida en el dorso de la mano.

Nota:

El pedido mínimo corresponde a una unidad de embalaje (VPE) o un múltiple de ésta.

Texto publicitario indicaciones:

El pedido mínimo corresponde a una unidad de embalaje (VPE) o un múltiple de ésta.

Descripción técnica

Talla de guante	9
Categoría de protección	Categoría II
Tipo de guante	Guantes de conductor

Contenido	12
Material de base	Cuero vacuno duro
Característica de los guantes	Exento de DMF
Característica de los guantes	Exento de silicona
Característica de los guantes	exento de látex
Variante de recubrimiento	Sin recubrimiento
Peso	110 g
Material	Cuero vacuno duro
Longitud	260 mm
Espesor	0,9
EN 388	3133X
Aplicación	reutilizable
Intervalo de aplicación	Universal
Color	blanco
Tipo de producto	Guantes de conductor