

Garant**Llave de boca / llave estrella de carraca, Ancho de llave: 34mm****Datos de pedido**

Número de pedido	614800 34
GTIN	
Clase de artículo	61B

Descripción**Ejecución:**

Forjada en estampa. Lado de la estrella con carraca de estrella de marcha suave especial y estable.

Ángulo de ajuste extremadamente pequeño, de 5°.

Material:

Acero al cromo-vanadio, cromado mate.

Descripción técnica

Altura de boca h_1	16,6 mm
Ø anillo D	65,5 mm
Esfuerzo de par de giro carraca	950 Nm
Anchura de boca b	76,2 mm
Ancho de llave	34 mm
Altura del anillo h_2	19,6 mm
Longitud llave L	482 mm
Medidas anchos de llave	métrico
Posición anillo	0 grados
Número de dientes	72
Ángulo de ajuste	5 grados
Procedimiento de fabricación	forjado en estampa

Material	Acero al cromo-vanadio
Superficie	mate cromado
Tipo de producto	Llave