



## Par de guantes KryTech 580, Talla de los guantes: 10



### Datos de pedido

Número de pedido	094468 10
GTIN	3245425804100
Clase de artículo	06D

### Descripción

#### Ejecución:

KryTech 580 Grip&Proof. Para trabajos sensibles en entornos de trabajo con poco aceite y sucios. Seguridad de agarre efectivo en áreas aceitosas y grasientas por la tecnología **Grip&Proof**. Duración de la vida útil larga gracias al material lavable resistente al aceite. Adecuados especialmente para el mecanizado de piezas de trabajo con aceite de corte, manejo de chapas aceitosas y piezas de máquinas, trabajos de corte, troquelado y estampación.

#### Norma:

EN 388; EN ISO 21420

#### Nota:

El pedido mínimo corresponde a una unidad de embalaje (VPE) o un múltiple de ésta.

### Descripción técnica

Talla de guante	10
Categoría de protección	Categoría II
Tipo de guante	Guantes multiuso
Contenido	45

Característica de los guantes	Exento de DMF
Característica de los guantes	exento de látex
Ropa estándar	Oeko-Tex Standard 100
EN 388	4342B
Material de base	PEHD
Recubrimiento	Nitril
Variante de recubrimiento	Superficie de la palma de la mano
Intervalo de aplicación	Precisión
Color	negro / gris
Longitud	230 - 280 mm
Aplicación	reutilizable
Clase de protección frente a cortes	B
Tipo de producto	Guantes protectores frente a cortes