

Garant**Llave de boca / llave estrella de carraca, Ancho de llave: 18mm****Datos de pedido**

Número de pedido	614800 18
GTIN	4045197160287
Clase de artículo	61B

Descripción**Ejecución:**

Forjada en estampa. Lado de la estrella con carraca de estrella de marcha suave especial y estable.

Ángulo de ajuste extremadamente pequeño, de 5°.

Material:

Acero al cromo-vanadio, cromado mate.

Longitud llave L: 239 mm

Anchura de boca b: 38,6 mm

Altura de boca h_1 : 8,1 mm

Altura del anillo h_2 : 11,2 mm

Ø anillo D: 33,4 mm

Esfuerzo de par de giro carraca: 300 Nm

Descripción técnica

Altura del anillo h_2	11,2 mm
Ancho de llave	18 mm
Anchura de boca b	38,6 mm
Longitud llave L	239 mm
Altura de boca h_1	8,1 mm
Esfuerzo de par de giro carraca	300 Nm
Ø anillo D	33,4 mm
Medidas anchos de llave	métrico

Posición anillo	0 grados
Número de dientes	72
Ángulo de ajuste	5 grados
Procedimiento de fabricación	forjado en estampa
Material	Acero al cromo-vanadio
Superficie	mate cromado
Tipo de producto	Llave