

**Garant****Llave de boca / llave estrella de carraca, Ancho de llave: 36mm****Datos de pedido**

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Número de pedido  | 614800 36     |
| GTIN              | 4045197488749 |
| Clase de artículo | 61B           |

**Descripción****Ejecución:**

Forjada en estampa. Lado de la estrella con carraca de estrella de marcha suave especial y estable.

Ángulo de ajuste extremadamente pequeño, de 5°.

**Material:**

Acero al cromo-vanadio, cromado mate.

Longitud llave L: 482 mm

Anchura de boca b: 76,2 mm

Altura de boca  $h_1$ : 16,6 mm

Altura del anillo  $h_2$ : 19,6 mm

Ø anillo D: 65,5 mm

Esfuerzo de par de giro carraca: 1000 Nm

**Descripción técnica**

|                                 |         |
|---------------------------------|---------|
| Esfuerzo de par de giro carraca | 1000 Nm |
| Altura de boca $h_1$            | 16,6 mm |
| Ø anillo D                      | 65,5 mm |
| Anchura de boca b               | 76,2 mm |
| Longitud llave L                | 482 mm  |
| Altura del anillo $h_2$         | 19,6 mm |
| Ancho de llave                  | 36 mm   |
| Medidas anchos de llave         | métrico |

|                              |                        |
|------------------------------|------------------------|
| Posición anillo              | 0 grados               |
| Número de dientes            | 72                     |
| Ángulo de ajuste             | 5 grados               |
| Procedimiento de fabricación | forjado en estampa     |
| Material                     | Acero al cromo-vanadio |
| Superficie                   | mate cromado           |
| Tipo de producto             | Llave                  |