

Honeywell**Par de guantes Check & Go C, Talla de los guantes: 8****Datos de pedido**

Número de pedido	094542 8
GTIN	13603835522644
Clase de artículo	09A

Descripción**Ejecución:**

Check & Go Green PU C. Guantes de punto ajustados de la serie **Check & Go** con recubrimiento PU de color verde. La codificación de colores y la gran cifra impresa **facilitan a los usuarios y a las fuerzas de seguridad el reconocimiento visual** de los niveles de seguridad de corte. Los guantes son aptos para trabajos en entornos secos y con poco aceite. Con hilo Dyneema®/ poliamida/Lycra® para una mayor resistencia.

Norma:

EN 388; EN 420

Nota:

El pedido mínimo corresponde a una unidad de embalaje (VPE) o un múltiple de ésta.

Clase de protección frente a cortes: C

Cut protection class: C

Viiltosuojaluokka: C

Classe de protection anti-coupure: C

Vágásvédelmi kategória: C

Categoria di protezione antitaglio: C

EN 388:2016: 4X43C

EN 388:2016: 4X43C

EN 388:2016: 4X43C

EN 388:2016: 4X43C

EN 388:2016: 4X43C

EN 388:2016: 4X43C

Descripción técnica

Talla de guante	8
Serie	Check & Go
Tipo de guante	Guantes protectores frente a cortes
Categoría de protección	Categoría II
EN 388:2016	4X43C
Material de base	Dyneema®, poliamida
Recubrimiento	PU
Intervalo de aplicación	Universal
Color	verde / blanco
Clase de protección frente a cortes	C
Tipo de producto	Guantes protectores frente a cortes