

**LESSMANN**<sup>®</sup>  
THE GERMAN BRUSH COMPANY

## Cepillo pincel trenzado Alambre de acero, Ø del cepillo D1× dureza del cepillo: 28X0,35mm



### Datos de pedido

Número de pedido	574800 28X0,35
GTIN	4017359034903
Clase de artículo	57L

### Descripción

#### Ejecución:

Alambre **trenzado**, liso, montado a presión en casquillo de acero, **Ø de mango 6 mm**, densidad uniforme de la guarnición, extremadamente resistente al desgaste.

#### Aplicación:

Para desbarbar, descorificar y para todos los trabajos de cepillado medios a pesados. El **cepillo se abre más o menos según la velocidad de giro, por lo cual también se puede introducir en zonas estrechas**, p. ej. para trabajar en el interior de carcasas.

### Descripción técnica

Velocidad de giro máxima	20000 min <sup>-1</sup>
Grosor de las cerdas	0,35 mm
Número de trenzados	12
Longitud de guarnición H <sub>1</sub>	28 mm
Ø del cepillo D <sub>1</sub>	28 mm
Ø de mango D <sub>s</sub>	6 mm
Material dotación	Alambre de acero
Trenzado	trenzado a la izquierda

Tipo de producto

Cepillo tipo brocha