

Garant**Llave de boca / llave estrella de carraca, Ancho de llave: 21 mm****Datos de pedido**

Número de pedido	614800 21
GTIN	4045197160300
Clase de artículo	61B

Descripción**Ejecución:**

Forjada en estampa. Lado de la estrella con carraca de estrella de marcha suave especial y estable.

Ángulo de ajuste extremadamente pequeño, de 5°.

Material:

Acero al cromo-vanadio, cromado mate.

Longitud llave L: 286 mm

Anchura de boca b: 45,7 mm

Altura de boca h_1 : 9,6 mm

Altura del anillo h_2 : 13 mm

Ø anillo D: 42 mm

Esfuerzo de par de giro carraca: 375 Nm

Descripción técnica

Ancho de llave	21 mm
Longitud llave L	286 mm
Ø anillo D	42 mm
Anchura de boca b	45,7 mm
Altura del anillo h_2	13 mm
Altura de boca h_1	9,6 mm
Esfuerzo de par de giro carraca	375 Nm
Medidas anchos de llave	métrico

Posición anillo	0 grados
Número de dientes	72
Ángulo de ajuste	5 grados
Procedimiento de fabricación	forjado en estampa
Material	Acero al cromo-vanadio
Superficie	mate cromado
Tipo de producto	Llave