

Garant**Llave de boca / llave estrella de carraca, Ancho de llave: 41 mm****Datos de pedido**

Número de pedido	614800 41
GTIN	4045197511874
Clase de artículo	61B

Descripción**Ejecución:**

Forjada en estampa. Lado de la estrella con carraca de estrella de marcha suave especial y estable.

Ángulo de ajuste extremadamente pequeño, de 5°.

Material:

Acero al cromo-vanadio, cromado mate.

Longitud llave L: 550 mm

Anchura de boca b: 83 mm

Altura de boca h_1 : 18 mm

Altura del anillo h_2 : 22 mm

Ø anillo D: 72,9 mm

Esfuerzo de par de giro carraca: 1300 Nm

Descripción técnica

Altura de boca h_1	18 mm
Ancho de llave	41 mm
Longitud llave L	550 mm
Esfuerzo de par de giro carraca	1300 Nm
Ø anillo D	72,9 mm
Altura del anillo h_2	22 mm
Anchura de boca b	83 mm
Medidas anchos de llave	métrico

Posición anillo	0 grados
Número de dientes	72
Ángulo de ajuste	5 grados
Procedimiento de fabricación	forjado en estampa
Material	Acero al cromo-vanadio
Superficie	mate cromado
Tipo de producto	Llave