

LESSMANN®
THE GERMAN BRUSH COMPANY**Cepillo tipo brocha Alambre INOX 0,30 mm, Tipo: 10X80****Datos de pedido**

Número de pedido	574600 10X80
GTIN	4017359006955
Clase de artículo	57L

Descripción**Ejecución:**

Calidades de alambre especial ondulado, montado a presión en casquillo de acero, Ø mango 6 mm.

Aplicación:

En lijadoras rectas, ejes flexibles y taladradoras manuales. Para limpieza y desbarbado de puntos de difícil acceso.

Descripción técnica

Longitud del sargento L_2	80 mm
Ø del cepillo D_1	12 mm
Velocidad de giro máxima	15000 min ⁻¹
Ø del sargento D_2	10 mm
Longitud de guarnición H_1	20 mm
Longitud total L	120 mm
Tipo de producto	Cepillo tipo brocha