

LESSMANN
THE GERMAN BRUSH COMPANY**Cepillo pincel trenzado Alambre INOX, Ø del cepillo D1× dureza del cepillo: 19X0,15mm****Datos de pedido**

Número de pedido	574900 19X0,15
GTIN	4017359137796
Clase de artículo	57L

Descripción**Ejecución:**

Alambre **trenzado**, liso, montado a presión en casquillo de acero, **Ø de mango 6 mm**, densidad uniforme de la guarnición, extremadamente resistente al desgaste.

Alambre de calidad inoxidable 1.4401 (AISI 316). Cuerpo portante con recubrimiento plástico para el mecanizado de acero fino.

Aplicación:

Para desbarbar, descorificar y para todos los trabajos de cepillado medios a pesados. El **cepillo se abre más o menos según la velocidad de giro, por lo cual también se puede introducir en zonas estrechas**, p. ej. para trabajar en el interior de carcasas.

Descripción técnica

Longitud de guarnición H ₁	28 mm
Grosor de las cerdas	0,15 mm
Número de trenzados	6
Velocidad de giro máxima	20000 min ⁻¹
Ø del cepillo D ₁	19 mm
Ø de mango D _s	6 mm
Material dotación	Alambre INOX
Trenzado	trenzado a la izquierda

Tipo de producto

Cepillo tipo brocha