

Garant**Llave de boca / llave estrella de carraca, Ancho de llave: 14mm****Datos de pedido**

| | |
|-------------------|---------------|
| Número de pedido | 614800 14 |
| GTIN | 4045197160249 |
| Clase de artículo | 61B |

Descripción**Ejecución:**

Forjada en estampa. Lado de la estrella con carraca de estrella de marcha suave especial y estable.

Ángulo de ajuste extremadamente pequeño, de 5°.

Material:

Acero al cromo-vanadio, cromado mate.

Longitud llave L: 193 mm

Anchura de boca b: 30,9 mm

Altura de boca h_1 : 6,6 mm

Altura del anillo h_2 : 9,4 mm

Ø anillo D: 27,3 mm

Esfuerzo de par de giro carraca: 160 Nm

Descripción técnica

| | |
|---------------------------------|---------|
| Anchura de boca b | 30,9 mm |
| Ancho de llave | 14 mm |
| Esfuerzo de par de giro carraca | 160 Nm |
| Ø anillo D | 27,3 mm |
| Altura de boca h_1 | 6,6 mm |
| Longitud llave L | 193 mm |
| Altura del anillo h_2 | 9,4 mm |
| Medidas anchos de llave | métrico |

| | |
|------------------------------|------------------------|
| Posición anillo | 0 grados |
| Número de dientes | 72 |
| Ángulo de ajuste | 5 grados |
| Procedimiento de fabricación | forjado en estampa |
| Material | Acero al cromo-vanadio |
| Superficie | mate cromado |
| Tipo de producto | Llave |