

Garant**Cilindro de pulido (fieltro), Ø 100 × 100 mm, Tipo: MED****Datos de pedido**

Número de pedido	568495 MED
GTIN	4045197890757
Clase de artículo	51M

Descripción**Ejecución:**

Fieltro dispuesto en abanico. Dimensiones Ø 100×100 mm, Ø taladro 19 mm con ranura de chaveta múltiple.

Aplicación:

Trabajos de pulido extensos con una elevada flexibilidad y adaptación a los contornos. Mediante el empleo posterior del modelo semiduro y blando se pueden obtener **superficies de brillo especular muy finas**.

Nota:

Los cilindros de pulido con fieltro se deben utilizar en combinación **con pastas abrasivas y para pulir** como n.º 552250 / 555740.

Descripción técnica

Soporte del abrasivo	Fieltro
Grado dureza	medio
Ø de rodillo	100 mm
Anchura rodillo	100 mm
Atributo del nombre de producto	Ø 100 × 100 mm

Ø de perforación	19 mm
N.º revoluciones recomend.	1900 min ⁻¹
Tipo de producto	Cilindro de pulido

Datos de usuario

	Uso	V _c	Código ISO
Alu Mg	adecuado		
Acero < 900 N/mm ²	adecuado		
Acero < 1400 N/mm ²	adecuado		
Acero < 55 HRC	adecuado		
Acero < 60 HRC	adecuado		
Acero < 67 HRC	adecuado		
INOX	adecuado		
Ti	adecuado		
GG(G)	adecuado		
Plástico, PRFV	adecuado		
húmedo máximo	adecuado		

Accesorios

Pasta abrasiva SiC Tamaño de grano SiC-pasta de rectificado 280	552250 280
Barra de pasta de pulirUnipol® Color WHITE	555740 WHITE
Barra de pasta de pulirUnipol® Color BLUE	555740 BLUE
Pasta abrasiva SiC Tamaño de grano SiC-pasta de rectificado 150	552250 150