



Vaso de 12 caras, 1/2 pulgada, Ancho de llave: 34mm



Datos de pedido

Número de pedido	642100 34
GTIN	4018754005413
Clase de artículo	63A

Descripción

Ejecución:

De acero forjado de alta calidad, interior avellanado para un ajuste rápido de las cabezas de tornillo. Cuadrados interiores de tolerancia estricta para un alojamiento seguro y sin oscilaciones en la herramienta de accionamiento. Cuadrado interior según **DIN 3120**.

Dirección de la fibra óptima gracias al forjado especial. Anchos de llave de tolerancia estrecha. Sin deslizamiento en el borde del tornillo; las cabezas de tornillo y las tuercas quedan protegidas. Templado en aceite libre de tensiones y resbalamiento para un ajuste perfecto. Superficie con acabada redondeada. Perfil **AS-Drive**.

Norma:

DIN 3124

Material:

Acero de alto rendimiento HPQ®, cromado por níquel con resistencia al desprendimiento.

Nota:

¡CUIDADO!

¡También hay una alternativa de GARANT para este producto!

Número de producto recomendado: 642129

Descripción técnica

Ø lado de salida	45 mm
Ancho de llave	34 mm

Longitud	47 mm
Cuadrado de accionamiento	1/2 pul
Norma	DIN 3124
Perfil de salida	Llave de vaso de 12 caras
Material	Acero de alto rendimiento HPQ®
Superficie	cromado sobre níquel
con perfil AS-Drive	sí
Tipo de producto	Vaso