

HOLEX**Vaso de 12 caras, 1/2 pulgada, Ancho de llave: 19mm****Datos de pedido**

Número de pedido	642120 19
GTIN	4045197164124
Clase de artículo	62A

Descripción**Ejecución:**

De acero forjado de alta calidad, interior avellanado para un ajuste rápido de las cabezas de tornillo. Cuadrados interiores de tolerancia estricta para un alojamiento seguro y sin oscilaciones en la herramienta de accionamiento. Cuadrado interior según **DIN 3120**.

Norma:**DIN 3124****Material:**

Acero al cromovanadio, cromado.

Nota:

Vasos de 12 caras GARANT y HOLEX también disponibles en pulgadas a través de nuestra eShop (GARANT: n.º 642132; HOLEX: n.º 642122).

Descripción técnica

Ancho de llave	19 mm
Longitud	39 mm
Ø lado de salida	26,5 mm
Cuadrado de accionamiento	1/2 pul
Norma	DIN 3124

Perfil de salida	Llave de vaso de 12 caras
Material	Acero al cromo-vanadio
Superficie	cromado
Tipo de producto	Vaso