



Destornillador para electricistas para Torx®, Classic completamente aisladas, Perfil Torx®: TX30



Datos de pedido

Número de pedido	625754 TX30
GTIN	7610733064168
Clase de artículo	63D

Descripción

Ejecución:

Mango y varilla **completamente aislados hasta 1000 V según DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201**. Todos los destornilladores están verificados individualmente al baño maría en cuanto a ruptura de tensión.

Mango rígido con recubrimiento de elastómero agradable al contacto con la piel, agarre firme y un núcleo de polipropileno tenaz y a prueba de golpes. **Varilla** de aleación especial PB Swiss Tools con la mayor dureza posible y una resistencia especial.

Aplicación:

Para trabajos bajo tensión hasta 1000 V.

Descripción técnica

Longitud de cuchilla cortante	130 mm
Longitud total	250 mm
Perfil Torx®	TX30
Perfil de salida	Destornillador para tornillos TORX®
Serie	Classic VDE
Norma	DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Material cuchilla	Aleación especial PB Swiss Tools
Tipo de producto	Destornilladores

