

**Garant****Llave de boca / llave estrella de carraca reversible, acodada 15°, Ancho de llave: 32mm****Datos de pedido**

Número de pedido	614820 32
GTIN	4045197553294
Clase de artículo	61B

**Descripción****Ejecución:**

Forjada en estampa. Lado de la estrella con carraca de estrella de marcha suave especial y estable. Ángulo de ajuste extremadamente pequeño 5°.

**Material:**

Acero al cromo-vanadio, cromado mate.

**Descripción técnica**

Longitud llave L	425 mm
Altura del anillo h <sub>2</sub>	17 mm
Ancho de llave	32 mm
Anchura de boca b	65 mm
Ø anillo D	60 mm
Altura de boca h <sub>1</sub>	13,8 mm
Medidas anchos de llave	métrico
Posición anillo	15 grados
Número de dientes	72
Ángulo de ajuste	5 grados
Procedimiento de fabricación	forjado en estampa
Material	Acero al cromo-vanadio

Superficie	mate cromado
Tipo de producto	Llave