

Garant**Llave estrella de carraca de dos bocas acodada 15°, Ancho de llave: 16X18mm****Datos de pedido**

Número de pedido	614845 16X18
GTIN	4045197416216
Clase de artículo	61B

Descripción**Ejecución:**

Forjado en estampa, con carracas de estrella estables, de marcha especialmente suave, en ambos lados. Conmutable para apriete a la derecha y a la izquierda. Ángulo de ajuste extremadamente pequeño 5°.

Material:

Acero al cromo-vanadio, cromado mate.

Descripción técnica

Altura máxima del anillo h ₂	11 mm
Longitud total L	230 mm
Ø máximo de anillo D ₂	35,6 mm
Anchura de llave h ₂	18 mm
Altura máxima del anillo h ₁	9,9 mm
Ø máximo de anillo D ₁	34,5 mm
Anchura de llave h ₁	16 mm
Medidas anchos de llave	métrico
Número de dientes	5
Ángulo de ajuste	5 grados
Procedimiento de fabricación	forjado en estampa
Material	Acero al cromo-vanadio

Superficie	mate cromado
Tipo de producto	Llave